


FICHE TECHNIQUE

Casier stratifié

TYPOLOGIE



1P

1 porte par colonne
Inclus à l'intérieur:
étagère
tringle

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	305	507	1C1P
2	1900	600	507	2C1P
3	1900	895	507	3C1P

Dimensions internes			
Hauteur compartiment étagère	Hauteur plus grand compartiment	Largeur	Profondeur
345	1425	285	475

La production de ce casier est en accord avec la Norme Portugaise NP-1116-1975 pour armoire-vestiaire type A



G-1P

1 porte par colonne

Inclus à l'intérieur:

étagère

tringle

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	405	507	G-1C1P
2	1900	800	507	G-2C1P

Dimensions internes			
Hauteur compartiment étagère	Hauteur plus grand compartiment	Largeur	Profondeur
345	1425	385	475

La production de ce casier est en accord avec la Norme Portugaise NP-1116-1975 pour armoire-vestiaire type A



2P

2 portes par colonne
Inclus à l'intérieur
tringle

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	305	507	1C2P
2	1900	600	507	2C2P
3	1900	895	507	3C2P


Dimensions internes de chaque casier		
Hauteur	Largeur	Profondeur
885	285	475

G-2P

2 portes par colonne
Inclus à l'intérieur
tringle

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	405	507	G-1C2P
2	1900	800	507	G-2C2P

Dimensions internes de chaque casier		
Hauteur	Largeur	Profondeur
885	385	475



3P

3 portes par colonne

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	305	507	1C3P
2	1900	600	507	2C3P
3	1900	895	507	3C3P

Dimensions internes de chaque casier		
Hauteur	Largeur	Profondeur
586	285	475

G-3P

3 portes par colonne

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	405	507	G-1C3P
2	1900	800	507	G-2C3P

Dimensions internes de chaque casier		
Hauteur	Largeur	Profondeur
586	385	475



4P

4 portes par colonne

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	305	507	1C4P
2	1900	600	507	2C4P
3	1900	895	507	3C4P

Dimensions internes de chaque casier		
Hauteur	Largeur	Profondeur
437	285	475

G-4P

4 portes par colonne

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	405	507	G-1C4P
2	1900	800	507	G-2C4P

Dimensions internes de chaque casier		
Hauteur	Largeur	Profondeur
437	385	475



5P

5 portes par colonne

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	305	507	1C5P
2	1900	600	507	2C5P
3	1900	895	507	3C5P


Dimensions internes de chaque casier		
Hauteur	Largeur	Profondeur
348	285	475

G-5P

5 portes par colonne

Dimensões externas				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	405	507	G-1C5P
2	1900	800	507	G-2C5P

Dimensions internes de chaque casier		
Hauteur	Largeur	Profondeur
348	385	475



6P

6 portes par colonne

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	305	507	1C6P
2	1900	600	507	2C6P
3	1900	895	507	3C6P


Dimensions internes de chaque casier		
Hauteur	Largeur	Profondeur
288	285	475

G-6P

6 portes par colonne

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	405	507	G-1C6P
2	1900	800	507	G-2C6P

Dimensions internes de chaque casier		
Hauteur	Largeur	Profondeur
288	385	475



2PL

2 portes en L par colonne

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	400	507	1C2PL
2	1900	790	507	2C2PL

Dimensions internes de chaque casier				
Hauteur maximal	Hauteur minimal	Largeur maximal	Largeur minimal	Profondeur
1335	435	380	185	475

G-2PL

2 portes en L par colonne

Dimensions externes				
Nombre de colonnes	Hauteur avec pieds	Largeur	Profondeur	Code casier
1	1900	500	507	G-1C2PL
2	1900	990	507	G-2C2PL

Dimensions internes de chaque casier				
Hauteur maximal	Hauteur minimal	Largeur maximal	Largeur minimal	Profondeur
1335	435	480	235	475

COULEURS*

Corps

Blanc

Portes

Blanc	Gris	Anthracite	Noir
Crème	Jaune	Orange	Rouge
Vert	Bleu	Chêne C	Chêne F

* Les couleurs en format numérique pourront ne pas ressembler complètement à la réalité

MATÉRIAUX ET FERRURES STANDARD

	Stratifié	Dos en compact stratifié de 4 mm Côtés et fonds en compact stratifié de 10 mm Portes en compact stratifié de 12 mm
	Serrure	Acier nickelé 2 clés maîtresse
	Charnière	Acier nickelé Encastrement 26
	Pieds	Nylon avec vérin Avec clips 100 mm
	Support tringle	Acier nickelé
	Tringle	Aluminium

OPTIONNELLES



**Serrure porte
cadenas**

Acier nickelé



Serrure à monnaie

Nylon et acier
Pièce de 1€ récupérable



Serrure à code

Nylon et acier
Mode public ou privé avec clé maîtresse



**Serrure électronique
à code**

Nylon et acier
Mode public ou privé avec clé maîtresse



Patère

Aluminium



Pied en aluminium

Aluminium avec vérin en nylon
100 mm



Pied en inox

Inox avec vérin en nylon
100 mm



**Numérotation de
tôle**

Numérotation de tôle



**Numérotation
gravée**

Numérotation gravée



Toit en pente

Approprié pour l'industrie alimentaire et
hospitalière
Stratifié de 10 mm



Cloison propre/sale

Approprié pour l'industrie alimentaire et
hospitalière
Stratifié de 10 mm



Panneau de finition

Côtés de finition à couleur en stratifié de 12 mm



Plinthe

Plinthe de 100 mm en stratifié de 12 mm avec clips aux pieds en nylon



Lampe UVC

Lampe UVC pour désinfection et stérilisation